

**Garant****TKM-jyrsin Composite, vetoleikkuu, Timantti, Ø h10 DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209546 10
GTIN	4062406362331
Tuoteluokka	100

**Kuvaus****Malli:**

**Työkaluterä**, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön.

Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Oikeakierteinen, **vetoleikkuu** normaaliin työstöön.

**Tekninen kuvaus**

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,035 mm
Nousukulma	8 astetta
Kokonaispituus L	72 mm
Terän pituus $L_c$	22 mm
Terän $\varnothing D_c$	10 mm
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	30 mm
Varsi	DIN 6535 HA
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	9,7 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Hammasluku Z	8

Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	100 m/min	N
POM GF25	soveltuu	100 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	100 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	100 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	100 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	100 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	195 m/min	N
CFK	soveltuu	145 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	145 m/min	N
grafiitti	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		