

**Garant****TKM-jyrsin Composite, vetoleikkuu, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209540 16
GTIN	4062406362553
Tuoteluokka	100

**Kuvaus****Malli:**

**Työkälyterä**, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön.

Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Oikeakierteinen, **vetoleikkuu** normaaliin työstöön.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,042 mm
Kokonaispituus L	92 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,32 mm
varren Ø $D_s$	16 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän pituus $L_c$	32 mm
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	42 mm
Terän Ø $D_c$	16 mm
Kavennuksen Ø $D_1$	15,5 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Nousukulma	8 astetta
HammaslukuZ	8

Varsi	DIN 6535 HA
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	80 m/min	N
POM GF25	soveltuu	80 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	80 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	80 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	80 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	80 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	165 m/min	N
CFK	soveltuu	120 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	120 m/min	N
grafiitti	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		