

Garant**TKM-jyrsin Composite, vetoleikkuu, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 6Mmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209540 6M
GTIN	4062406362508
Tuoteluokka	100

Kuvaus**Malli:**

Työkaluterä, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön.

Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Oikeakierteinen, **vetoleikkuu** normaaliin työstöön.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	8
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Syöttö f_z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,026 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	27 mm
Terän pituus L_c	21 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Nousukulma	8 astetta
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,12 mm
varren Ø D_s	6 mm
Terän Ø D_c	6 mm
Varsi	DIN 6535 HA

Kavennuksen Ø D ₁	5,8 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	80 m/min	N
POM GF25	soveltuu	80 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	80 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	80 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	80 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	80 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	165 m/min	N
CFK	soveltuu	120 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	120 m/min	N
grafiitti	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		