

Garant**TKM-jyrsin Composite, työntöleikkuu, Timantti, Ø h10 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209548 12
GTIN	4062406362447
Tuoteluokka	100

Kuvaus**Malli:**

Työkaluterä, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön.

Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Vasenkierteinen, **työntöleikkuu**. Materiaali painautuu alustaa vasten. Soveltuu erinomaisesti ohuille materiaaleille.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	12 mm
Kavennuksen Ø D ₁	11,6 mm
Nousukulma	8 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän pituus L _c	26 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,038 mm
Terän Ø D _c	12 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	36 mm
Varsi	DIN 6535 HA

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,24 mm
HammaslukuZ	8
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	100 m/min	N
POM GF25	soveltuu	100 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	100 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	100 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	100 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	100 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	195 m/min	N
CFK	soveltuu	145 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	145 m/min	N
grafiitti	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		