

Garant**TKM-jyrsin Composite, vetoleikkuu, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209540 4
GTIN	4062406362478
Tuoteluokka	100

Kuvaus**Malli:**

Työkälyterä, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön.

Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Oikeakierteinen, **vetoleikkuu** normaaliin työstöön.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,021 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,08 mm
Terän Ø D_c	4 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kokonaispituus L	57 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	19 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Varsi	DIN 6535 HA
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Hammasluku Z	8
Kavennuksen Ø D_1	3,9 mm
Terän pituus L_c	11 mm
varren Ø D_s	6 mm

Nousukulma	8 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	80 m/min	N
POM GF25	soveltuu	80 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	80 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	80 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	80 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	80 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	165 m/min	N
CFK	soveltuu	120 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	120 m/min	N
grafiitti	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		