

**Garant****Konekierretappi HSS-E muoto C 6H vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF-LH: 16X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133010 16X1,5
GTIN	4045197074454
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Huomautus:**

**GARANT-mikrovoitelujärjestelmä** levittää leikkuuöljyn optimaalisesti ja erittäin tarkasti. **Siksi 8-prosenttista emulsiota ei tarvita. Katso nro 130100 koko S.**

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	16 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	14,5 mm
Kierteennousu	1,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	32 mm
Kierretyyppi	MF-LH

Kierteen koko	M16×1,5 LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		