



Konekierretappi, TiN, UNC: 8-32



Tilaustiedot

Tilausnumero	133355 8-32
GTIN	4045197532596
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu ja erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD läpäreiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 4,17 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 63 mm

Varren Ø: 4,5 mm

Varren nelikulmio: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	32
Leikkauskulma	50 astetta
Terien lkm Z	3

Kierteennousu	0,794 mm
Alkureiän Ø	3,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	4,17 mm
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	4,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Varren nelikulmio	3,4 mm
Kierteen syvyys	12,51 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	8-32
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen