

Garant**TKM-jyrsin Composite, työntöleikkuu, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209542 20
GTIN	4062406366216
Tuoteluokka	100

Kuvaus**Malli:**

Työkäluuterä, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön. Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Vasenkierteinen, **työntöleikkuu**. Materiaali painautuu alustaa vasten. Soveltuu erinomaisesti ohuille materiaaleille.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	20 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Terän pituus L _c	38 mm
Nousukulma	8 astetta
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,4 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	52 mm
HammaslukuZ	8
Syöttö f _z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,043 mm
Varsi	DIN 6535 HA
varren Ø D _s	20 mm

Kokonaispituus L	104 mm
Kavennuksen Ø D ₁	19,4 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
Lastuamisleveys a _e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrtsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	80 m/min	N
POM GF25	soveltuu	80 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	80 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	80 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	80 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	80 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	165 m/min	N
CFK	soveltuu	120 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	120 m/min	N
grafiitti	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		