

**Garant**
**Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, G: G5/8**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	133325 G5/8
GTIN	4045197301581
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus**
**Malli:**
**Tehokas vuoleva etuleikkuu.** Ohjausosassa voitelu-urat.

**Etu:**
**Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää** tappia irrotettaessa.

**Käyttö:**
**Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 22,91 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

 varren Ø D<sub>g</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	22,91 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	21 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	14
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio $\square$	14,5 mm
Kierteen syvyys	68,73 mm
Kierteen koko	G5/8
Pinnoitus	höyrytetty
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

