

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 5/16-18****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 133350 5/16-18 |
| GTIN | 4045197074669 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 7,94 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 6,6 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|----------|
| Alkureiän Ø | 6,6 mm |
| Kierteennousu | 1,411 mm |
| Kierteen Ø | 7,94 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 18 |
| Terien lkm Z | 3 |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | DIN 371 |

| | |
|-----------------------------|--|
| varren $\varnothing D_s$ | 8 mm |
| Kokonaispituus L | 90 mm |
| Varren nelikulmio \square | 6,2 mm |
| Kierteen syvyys | 23,79 mm |
| Kierretyyppi | UNC |
| Kierteen koko | 5/16-18 UNC |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |