

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 1-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133400 1-12
GTIN	4045197074843
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 23,25 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	23,25 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen Ø	25,4 mm
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS

varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Varren nelikulmio \square	16 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1-12 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

