



Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSS/E, TiAlN, MF: 12X1,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	139372 12X1,5
GTIN	4045197447043
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vastaa standardia DIN 374.**

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren $\varnothing D_s$: 9 mmVarren nelikulmio \square : 7 mmAlkureiän \varnothing , ohjearvo: 11,35 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen \varnothing	12 mm
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Varren nelikulmio \square	7 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Alkureiän \varnothing , ohjearvo	11,35 mm
Kierteen syvyys	36 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Kierteen koko	M12x1,5

Pinnoitus	TiAIN
Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierteenmuovaustappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	23 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	11 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	12 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		