



Varsi-kierrejrysin 2×D, TiAlN, M: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	139650 M8
GTIN	4045197081926
Tuoteluokka	11J

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrshintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus). **Sis. jäähdysaineen syöttö.**

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 139640.

Kierretyyppi: M-LH

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjäähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 3

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 1,25 mm

Poran Ø d₁: 6 mm

suurin käyttösyvyys l₁: 16,8 mm

Varren pituus L_s: 36 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 63 mm

Tekninen kuvaus

Poran Ø d ₁	6 mm
HammaslukuZ	3
Lastu-urien määrä	3

suurin käyttösyvyys l_1	16,8 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle	2,0 x D
Varren \emptyset	6 mm
Kokonaispituus L_{ges}	63 mm
Varren pituus L_s	36 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porauksen \emptyset	6 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	16 mm
Kierteen koko	8
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpireiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä