

Garant
Porakierrejärsin 2xD, TiAlN, M: M8

Tilaustiedot

Tilausnumero	139515 M8
GTIN	4045197081759
Tuoteluokka	11J

Kuvaus
Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden järsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen.

Suurihalkaisijaisen sydänosan, kahden kapean, geometrisestioptimoidun lastu-uran sekä erikoiskärjen ansiosta lastunmuodostus on hyvä ja lastuaminen vaatii vain vähän voimaa.

Etu:

Poraus, upotus ja kierteen järsintä, kaikki samalla työkalulla!

Kierteennousu: 1,25 mm

Poran $\varnothing D_c$: 6,45 mm

Terän pituus l_c : 17,2 mm

Varren pituus L_s : 40 mm

Kokonaispituus L: 74 mm

varren $\varnothing D_s$: 10 mm

Tekninen kuvaus

suurin upotuksen $\varnothing D_1$	8,3 mm
Lastu-urien määrä	2
Pistoleveys e_1	1,25 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Poran $\varnothing D_c$	6,45 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle l_1	18,2 mm

Syöttö f_z alumiinivaloksessa	0,065 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	74 mm
Varren pituus L_s	40 mm
Kierteen syvyys	12
Kierteen koko	M8
Terän pituus l_c	17,2 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpireiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirenas	ilman
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejärsin