

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M2****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 134600 M2     |
| GTIN         | 4045197075352 |
| Tuoteluokka  | 11H           |

**Kuvaus****Malli:****Tukeva malli, jossa 15–20° oikeakätinen lastu-ura.**

Koko M2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,6 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lastu-urien määrä       | 2       |
| Kierteennousu           | 0,4 mm  |
| Terien lkm Z            | 2       |
| Kierteen Ø              | 2 mm    |
| Alkureiän Ø             | 1,6 mm  |
| Standardi               | DIN 371 |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 2,8 mm  |
| Kokonaispituus L        | 45 mm   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Varren nelikulmio □    | 2,1 mm                                   |
| Toleranssiluokka       | ISO 2 6H                                 |
| Lastuava aine          | HSS E                                    |
| Kierteen syvyys        | 4 mm                                     |
| Kierretyyppi           | M  |
| Kierteen koko          | M2                                       |
| Pinnoitus              | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma             | 60 astetta                               |
| Kierrenormi            | DIN 13                                   |
| Etuviiste              | D  |
| Nousukulma             | 15-20 astetta                            |
| Varsi                  | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjäähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla   | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta         | Oikea                                    |
| Kierrettyökalan tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas             | ilman                                    |
| Tuotetyyppi            | Kierretappi                              |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 13 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | sopii rajoituksin |                |           |

