

**Garant****Konekierretappi lyhyt, pinnoittamaton, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134650 M3
GTIN	4045197075680
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Lyhyen varren ansiosta vain vähän ulkoneva ja samalla vakaampi.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 3,5 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 2,7 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 2,5 mm**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	2
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen $\varnothing$	3 mm
Alkureiän $\varnothing$	2,5 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,7 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	6 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	15-20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		