

**Garant**
**Konekierretappi lyhyt, pinnoittamaton, M: M12**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	134650 M12
GTIN	4045197075741
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus**
**Malli:**
**Lyhyen varren ansiosta vain vähän ulkoneva ja samalla vakaampi.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 75 mm

 varren  $\varnothing D_s$ : 9 mm

 Varren nelikulmio  $\square$ : 7 mm

 Alkureiän  $\varnothing$ : 10,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen $\varnothing$	12 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,75 mm
Alkureiän $\varnothing$	10,2 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 352
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Varren nelikulmio $\square$	7 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M12
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	15-20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		