

Garant
Konekierretappi erikoispitkä HSS-E-PM muoto C, höyrytetty, M: M4

Tilaustiedot

Tilausnumero	134670 M4
GTIN	4045197301642
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:
Erittäin pitkä varsi.
Kaikki koot: Varsi DIN 376 -standardin mukainen (=varren \varnothing kapaneva).
Muoto C (2–3 kierteen etuviiste).

Etu:

Soveltuu erittäin hyvin kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: Tehdasnormi

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteenousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 112 mm

 varren \varnothing D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

 Alkureiän \varnothing : 3,3 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän \varnothing	3,3 mm
Kierteenousu	0,7 mm
Kierteen \varnothing	4 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Standardi	Tehdasnormi
varren \varnothing D _s	2,8 mm

Kokonaispituus L	112 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	9 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M

CuZn	sopii rajoituksin	16 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		