




Kierrevarsijysin 1,5×D 1,5×D, TiAlN, M: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	139655 M10
GTIN	4045197082053
Tuoteluokka	11J

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrshintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen. **Sis. jäähdytysaineen syöttö.**

Etu:

Upotus ja kierteen jyrshintä yhdessä työvaiheessa.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!

Suosittelut seuraajatuotteet ovat nro 139653 ja 139654 (2×D).

Kierretyyppi: M

Kierretyyppi: M-LH

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA, h6

Sisäjähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 3

Kierteennousu: 1,5 mm

Poran Ø d₁: 7,79 mm

Varren pituus L_s: 45 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 74 mm

Varren Ø: 12 mm

upotuksen enimmäis-Ø d₃: 11 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,5 mm
---------------	--------

Lastu-urien määrä	3
HammaslukuZ	3
Poran $\varnothing d_1$	7,79 mm
upotuksen enimmäis- $\varnothing d_3$	11 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle l_1	16,9 mm
Varren \varnothing	12 mm
Kokonaispituus L_{ges}	74 mm
Varren pituus L_s	45 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porauksen \varnothing	7,79 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	15 mm
Kierteen koko	10
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohja- ja läpireiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä