

**Garant****Konekierretappi, TiN, M: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135100 M16
GTIN	4045197076076
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

Paremmat kulutuskestävyyssominaisuudet, minkä ansiosta käytettävissä suuremmilla nopeuksilla ja **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	14 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	16 mm
Kierteennousu	2 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	48 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M16

Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	16 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	19 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	14 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	16 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		