



HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, UNF: 3/4-16



Tilaustiedot

Tilausnumero	138050 3/4-16
GTIN	4062406374976
Tuoteluokka	12I

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen syvyys	47,63 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	19,05 mm
Alkureiän Ø	17,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen koko	3/4-16 UNF
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteennousu	1,587 mm
Standardi	DIN 374
varren Ø D _s	14 mm

Kierretyyppi	UNF
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	11 mm
Sarja	Pro Tap
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N

Uni	soveltuu
Ölly	soveltuu
märkä enintään	soveltuu