



HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, UNF: 5/8-18



Tilaustiedot

Tilausnumero	138050 5/8-18
GTIN	4062406374969
Tuoteluokka	12I

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

Parannettu HSS-E-terämateriaali, jossa kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,411 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	15,88 mm
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	18
Alkureiän Ø	14,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierretyyppi	UNF
Kokonaispituus L	100 mm

Kierteen koko	5/8-18 UNF
Kierteen syvyys	39,7 mm
Sarja	Pro Tap
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N

Uni	soveltuu
Öljy	soveltuu
märkä enintään	soveltuu