



Konekierretappi HSSE-PM muoto B 6G, TiAlN, M: M20



Tilaustiedot

Tilausnumero	132725 M20
GTIN	4045197649119
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.

Toleranssiluokka: ISO 3 / 6G

Etu:

Erityisen vakaa, erinomaisesti itseohjautuva.

Käyttö:

Työkappaleille, joihin tulee **galvaaninen suojakerros** tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!

Suosittelut seuraajatuotteet ovat 132721 – 132724.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 3 6G

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 140 mm

Varren Ø: 16 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Leikkauskulma	50 astetta
Kierteennousu	2,5 mm
Lastu-urien määrä	3

Alkureiän Ø	17,5 mm
Kierteen Ø	20 mm
Standardi	DIN 376
Varren Ø	16 mm
Kokonaispituus L _{ges}	140 mm
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	TiAlN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	vihreä