



## HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E muoto C, TiN, M: M10



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 135910 M10    |
| GTIN         | 4062406374457 |
| Tuoteluokka  | 12I           |

### Kuvaus

**Malli:**

**Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).

**HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.** Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

**Parannettu HSS-E-terämateriaali, kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

### Tekninen kuvaus

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Alkureiän Ø         | 8,5 mm |
| Kierteen syvyys     | 30 mm  |
| Lastu-urien määrä   | 3      |
| Varren nelikulmio □ | 8 mm   |
| Kierteen koko       | M10    |
| Terien lkm Z        | 3      |
| Lastuava aine       | HSS E  |
| Kokonaispituus L    | 100 mm |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kierteen Ø              | 10 mm                                   |
| Standardi               | DIN 371                                 |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H                                |
| Kierteennousu           | 1,5 mm                                  |
| Kierretyyppi            | M                                       |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 10 mm                                   |
| Pinnoitus               | TiN                                     |
| Kylkikulma              | 60 astetta                              |
| Kierrenormi             | DIN 13                                  |
| Etuviiste               | C                                       |
| Nousukulma              | 40 astetta                              |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9                         |
| Sisäjähdytys            | ei                                      |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 3xD pohjareiällä               |
| Leikkaussuunta          | Oikea                                   |
| Kierrettyökalan tyyppi  | Konekierretappi<br>dynaamiseen työstöön |
| Värirengas              | vihreä                                  |
| Tuotetyyppi             | Kierretappi                             |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit                | soveltuu | 24 m/min       | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | soveltuu | 25 m/min       | N         |
| Alu > 10% Si                  | soveltuu | 10 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 24 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 20 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 15 m/min       | P         |

|                                |                   |          |   |
|--------------------------------|-------------------|----------|---|
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 8 m/min  | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 8 m/min  | M |
| CuZn                           | sopii rajoituksin | 15 m/min | N |
| Uni                            | soveltuu          |          |   |
| Öljy                           | soveltuu          |          |   |
| märkä enintään                 | soveltuu          |          |   |