



HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E muoto C, TiN, M: M20



Tilaustiedot

Tilausnumero	135910 M20
GTIN	4062406374495
Tuoteluokka	12I

Kuvaus

Malli:

Muoto C (2–3 kierteen etuviiste).

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

Parannettu HSS-E-terämateriaali, kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	M
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	60 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	12 mm

varren Ø D _s	16 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	17,5 mm
Kierteennousu	2,5 mm
Kierteen Ø	20 mm
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P

Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		