



## HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E muoto C, TiN, M: M24



### Tilaustiedot

Tilausnumero	135910 M24
GTIN	4062406374501
Tuoteluokka	12I

### Kuvaus

#### Malli:

**Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).

**HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi.** Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

**Parannettu HSS-E-terämateriaali, kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	3 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	24 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteen syvyys	72 mm
Kierretyyppi	M

Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen koko	M24
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän $\varnothing$	21 mm
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P

Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		