



HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E muoto C, TiN, M: M5



Tilaustiedot

Tilausnumero	135910 M5
GTIN	4062406374426
Tuoteluokka	12I

Kuvaus

Malli:

Muoto C (2–3 kierteen etuviiste).

HOLEX Pro Tap yleiskäyttöinen kierretappi. Lujatekoinen malli useille eri materiaaleille.

Parannettu HSS-E-terämateriaali, kitkaa vähentävä TiN-pinnoite.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,8 mm
Kierretyyppi	M
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Kierteen Ø	5 mm
Kierteen koko	M5
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Terien lkm Z	3

Alkureiän Ø	4,2 mm
varren Ø D _s	6 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	15 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	24 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	25 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	10 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	24 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P

Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		