

Garant**Konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 2X0,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132830 2X0,25
GTIN	4045197072900
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,25 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren $\varnothing D_s$: 1,4 mmAlkureiän \varnothing : 1,75 mm**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän \varnothing	1,75 mm
Kierteen \varnothing	2 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,25 mm
varren $\varnothing D_s$	1,4 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374

Kierteen syvyys	6 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M2x0,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		