

**Garant****Konekierretappi, höyrytetty, M: M14****Tilastiedot**

Tilausnumero	135450 M14
GTIN	4045197076885
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**Koko M2,6, vanha DIN-profiili. **HSS-E**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 11 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 9 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 12 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	2 mm
Kierteen $\varnothing$	14 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän $\varnothing$	12 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	11 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio $\square$	9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	28 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M14
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

