

Garant**Konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 32X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132830 32X1,5
GTIN	4045197073365
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 150 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 30,5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	30,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,5 mm
Kierteen Ø	32 mm
varren Ø D _s	22 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	96 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M32×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		