

Garant**Konekierretappi HSSE-PM muoto CS, TiN, MF: 10X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132835 10X1
GTIN	4045197073525
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

(Muoto CS) 2–3 kierteen etuviiste.

TiN-pinnoitettu.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 9 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	10 mm
Alkureiän Ø	9 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	7 mm
Kokonaispituus L	90 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	5,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	30 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M10×1
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	CS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	7 m/min	P
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

soveltuu