

Garant**Konekierretappi, höyrytetty, M: M24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135650 M24
GTIN	4045197077271
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Yhdensuuntaisesti kapeneva ohjauskierre.****Etu:**

Palautuksen yhteydessä vältetään lähes kokonaan lastujen tarttuminen ja siten hampaiden terien murtuminen.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	21 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	3 mm
Kierteen Ø	24 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	18 mm

Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	48 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M24
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	4 m/min	M

CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		