



Konekierretappi HSS-E-PM, TiCN, M: M2



Tilaustiedot

Tilausnumero	135730 M2
GTIN	4045197265227
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Erittäin vahva oikeakätinen lastu-ura parhaaseen lastunpoistoon. **Yhdensuuntaisesti kapeneva ohjauskierre.**

Etu:

Palautuksen yhteydessä vältetään lähes kokonaan lastujen tarttuminen ja siten hampaiden terien murtuminen.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 135732.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 45 mm

Varren Ø: 2,8 mm

Varren nelikulmio: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	2 mm
Kierteennousu	0,4 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	1,6 mm
Terien lkm Z	3

Leikkauskulma	50 astetta
Standardi	DIN 371
Varren Ø	2,8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	45 mm
Varren nelikulmio	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	4 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	50 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen