

Garant**Konekierretappi HSSE-PM muoto CS, TiN, MF: 12X1****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132835 12X1 |
| GTIN | 4045197073549 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

(Muoto CS) 2–3 kierteen etuviiste.

TiN-pinnoitettu.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 11 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|--------|
| Alkureiän Ø | 11 mm |
| Kierteen Ø | 12 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kierteennousu | 1 mm |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| varren Ø D _s | 9 mm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |

| | |
|--|--|
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 7 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E PM |
| Standardi | DIN 374 |
| Kierteen syvyys | 36 mm |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M12×1 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | CS |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalan tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 28 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 27 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 23 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 17 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 7 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |

märkä enintään

soveltuu