

Garant
Konekierretappi HSS-E-PM, TiCN, M: M5

Tilaustiedot

Tilausnumero	135760 M5
GTIN	4045197077561
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:
Kestävä rakenne, 15° oikeakätinen lastu-ura.

 Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

 varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,8 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	5 mm
Alkureiän Ø	4,2 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	10 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	15 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	13 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		