

Garant**Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, MF: 8X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132870 8X0,75
GTIN	4045197074003
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.**Ohjauskierteet, **voitelu-urat.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren $\varnothing D_s$: 6 mmVarren nelikulmio \square : 4,9 mmAlkureiän \varnothing : 7,2 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,75 mm
Alkureiän \varnothing	7,2 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen \varnothing	8 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M8x0,75
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

