

Garant
TKM-kalvin HPC-läpireikä, DLC, Nimellis-Ø DC: 16 mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 164346 16 |
| GTIN | 4045197548702 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus
Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus** ja **käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvin hiotaan antamallesi mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoite sp²**.

Käyttö:

Läpireikäreikien HPC-/HSC-kalvintaan.

Terien lkm Z: 6

Ø-alue: 15,21 - 16,2 mm

Terän pituus L_c: 25 mm

Ulkonema L₁: 97 mm

Kokonaispituus L: 150 mm

Terien lkm Z: 6

varren Ø D_s: 16 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|---------------|
| Varren toleranssi | h6 |
| Syöttö f alumiinivalussa | 1,7 mm/kierr, |
| Ulkonema L ₁ | 97 mm |
| Nimellis-Ø D _c | 16 mm |
| varren Ø D _s | 16 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Terän pituus L _c | 25 mm |
| Ø-alue | 15,21 - 16,2 mm |
| Terien lkm Z | 6 |
| Pinnoitus | DLC |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | W |
| Sisäjähdytys | kyllä, 25 baaria |
| Varsi | DIN 6535 HSC |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kalvin, kiinteät terät |