

Garant**Konekierretappi, nitrattu, MF: 18X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132880 18X1,5
GTIN	4045197074218
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Etu:**

Harmaavalun **kuiватыöstöön** – jäähdytysvoiteluaineen käyttö ei ole tarpeen. Nitrattujen pintojen ansiosta kestää erityisen hyvin kulumista.

Huomautus:

4 särmää.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	16,5 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	18 mm
varren Ø D _s	14 mm
Kokonaispituus L	110 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	11 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	54 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M18×1,5
Pinnoitus	nitratu
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG	soveltuu	13 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	9 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		