

Garant
TKM-kalvin HPC-läpireikä, DLC, Nimellis-Ø DC: 5H7 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	164346 5H7
GTIN	4045197589750
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus** ja **käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvin hiotaan antamallesii mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoite sp²**.

Käyttö:

Läpireikäreikien HPC-/HSC-kalvintaan.

Reiän Ø:n toleranssi: H7

Terien lkm Z: 4

Reiän Ø:n toleranssi: H7

Terän pituus L_c: 12 mm

Ulkonema L₁: 35 mm

Kokonaispituus L: 75 mm

Terien lkm Z: 4

varren Ø D_s: 6 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	35 mm
Varren toleranssi	h6
Nimellis-Ø D _c	5 mm
Syöttö f alumiinivalussa	0,8 mm/kierr,
varren Ø D _s	6 mm

Kokonaispituus L	75 mm
Terän pituus L _c	12 mm
Terien lkm Z	4
suositeltu reiän Ø alumiinivaloksessa	4,9 mm
Reiän Ø:n toleranssi	H7
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Varsi	DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kalvin, kiinteät terät