



Konekierretappi HSS-E muoto C, TiN, M: M2



Tilaustiedot

Tilausnumero	135900 M2
GTIN	4045197077851
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Muoto C (2–3 kierteen etuviiste).

Pienempi taipumus materiaalin hitsaantumiseen.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!

Suosittelut seuraajatuotteet ovat 135960 – 136158.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 45 mm

Varren \varnothing : 2,8 mm

Varren nelikulmio: 2,1 mm

Alkureiän \varnothing : 1,6 mm

Tekninen kuvaus

Leikkauskulma	50 astetta
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,4 mm
Alkureiän \varnothing	1,6 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen \varnothing	2 mm
Standardi	DIN 371

Varren Ø	2,8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	45 mm
Varren nelikulmio	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	6 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä