

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 7/16-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133350 7/16-14
GTIN	4045197074683
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 11,11 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 9,4 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,814 mm
Alkureiän Ø	9,4 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	11,11 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Standardi	DIN 376

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio \square	6,2 mm
Kierteen syvyys	33,33 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	7/16-14 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

