

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, G: G1/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133300 G1/2
GTIN	4045197074539
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 20,96 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 19 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	19 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,814 mm
Kierteen Ø	20,96 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	14
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	16 mm

Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	12 mm
Kierteen syvyys	62,88 mm
Kierteen koko	G1/2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		