

**Garant**
**TKM-kalvin HPC-pohjareikä, DLC, Nimellis-Ø DC: 11,5 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	164347 11,5
GTIN	4045197548900
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Malli:**

**NC-sopiva malli** parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus** ja **käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

**Kalvin hiotaan antamallesi mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.**

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoite sp<sup>2</sup>**.

**Käyttö:**

**Pohjareikäporausten HPC-/HSC-kalvintaan.**

Terien lkm Z: 6

Ø-alue: 11,21 - 11,7 mm

Terän pituus L<sub>c</sub>: 20 mm

Ulkonema L<sub>1</sub>: 71 mm

Kokonaispituus L: 120 mm

Terien lkm Z: 6

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema L <sub>1</sub>	71 mm
Varren toleranssi	h6
Syöttö f alumiinivalussa	1,4 mm/kierr,
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	11,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	120 mm

Terän pituus $L_c$	20 mm
Ø-alue	11,21 - 11,7 mm
Terien lkm Z	6
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Varsi	DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Käyttö poraustavalla	Pohjareialle
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kalvin, kiinteät terät