



## Konekierretappi HSS-E muoto C, TiCN, M: M5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	135950 M5
GTIN	4045197077974
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

**Malli:**

**Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).

Vaadittaessa erityistä kovuutta ja sitkeyttä.

**Huomautus:**

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!**

**Suosittelut seuraajatuotteet ovat 135960 – 136158.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 70 mm

Varren  $\varnothing$ : 6 mm

Varren nelikulmio: 4,9 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 4,2 mm

### Tekninen kuvaus

Leikkauskulma	50 astetta
Kierteen $\varnothing$	5 mm
Kierteennousu	0,8 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän $\varnothing$	4,2 mm
Standardi	DIN 371

Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	70 mm
Varren nelikulmio	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä