

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 5/8-11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133350 5/8-11
GTIN	4045197074706
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	11
Kierteennousu	2,309 mm
Alkureiän Ø	13,5 mm
Kierteen Ø	15,88 mm
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio \square	9 mm
Kierteen syvyys	47,64 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	5/8-11 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

