

Garant
Konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M2,3

Tilaustiedot

Tilausnumero	135850 M2,3
GTIN	4045197077660
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:
Muoto C (2–3 kierteen etuviiste). Vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

 varren $\varnothing D_s$: 2,8 mm

 Varren nelikulmio \square : 2,1 mm

 Alkureiän \varnothing : 1,9 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,4 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän \varnothing	1,9 mm
Kierteen \varnothing	2,3 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Varren nelikulmio \square	2,1 mm

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	6,9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2,3
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Uni	soveltuu		

Ölly	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin