

Garant
TKM-kalvin HPC-läpireikä, TiAlN, Nimellis-Ø DC: 16H7mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	164348 16H7
GTIN	4045197644145
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Malli:

NC-sopiva malli parilliset varren Ø-koot, standardoituihin istukoihin, erityisesti **hydraulikiristys-** tai **tarkkuuskiristysistukoihin**. Siten saadaan aikaan **paras pyörimistarkkuus ja käyttövarmuus**. Erikoismittaisia istukoita ei enää tarvitse hankkia. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö **HPC-käyttöön** valmistuskustannusten alentamiseksi.

Kalvin hiotaan antamallesi mitoitukselle valmiiksi. Ei eShop-tilausmahdollisuutta.

Lyhyet terät, suoraaurainen.

Käyttö:

Läpireikäreikien HPC-/HSC-kalvintaan.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 164420.

Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Reiän Ø:n toleranssi: H7

Terien lkm Z: 6

Reiän Ø:n toleranssi: H7

Terän pituus L_c: 25 mm

Ulkonema L₁: 97 mm

Kokonaispituus L: 150 mm

Terien lkm Z: 6

varren Ø D_s: 16 mm

Tekninen kuvaus

Varren toleranssi	h6
Syöttö f teräksessä < 60 HRC	0,15 mm/kierr,

Nimellis-Ø D _c	16 mm
Ulkonema L ₁	97 mm
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Terän pituus L _c	25 mm
Terien lkm Z	6
suositeltu reiän Ø teräksessä < 60 HRC	15,9 mm
Reiän Ø:n toleranssi	H7
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Varsi	DIN 6535 HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu	12 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	8 m/min	H
Teräs < 65 HRC	sopii rajoituksin	6 m/min	H
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		