



Konekierretappi, TiN, UNC: 1/2-13



Tilaustiedot

Tilausnumero	133355 1/2-13
GTIN	4045197532657
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu ja **erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle**. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3×D läpäreiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 13

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 110 mm

Varren Ø: 9 mm

Varren nelikulmio: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,8 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	10,8 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Kierteennousu	1,954 mm

Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	13
Lastu-urien määrä	4
Leikkauskulma	50 astetta
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	9 mm
Kokonaispituus L _{ges}	110 mm
Varren nelikulmio	7 mm
Kierteen syvyys	38,1 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1/2-13
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen