



Konekierretappi HSS-E muoto C, TiCN, M: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	135950 M10
GTIN	4045197078001
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:**Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).

Vaadittaessa erityistä kovuutta ja sitkeyttä.

Huomautus:**UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!****Suosittelut seuraajatuotteet ovat 135960 – 136158.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 100 mmVarren \varnothing : 10 mm

Varren nelikulmio: 8 mm

Alkureiän \varnothing : 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen \varnothing	10 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän \varnothing	8,5 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Standardi	DIN 371

Varren Ø	10 mm
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Varren nelikulmio	8 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	30 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M10
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä