

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 7/8-9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133350 7/8-9
GTIN	4045197074720
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 9

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	22,23 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	9
Alkureiän Ø	19,5 mm
Kierteennousu	2,822 mm
Standardi	DIN 376

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Varren nelikulmio $\square$	14,5 mm
Kierteen syvyys	66,69 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	7/8-9 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

